



Edito

Pour son 2^{ème} numéro, L'Ere d'info se veut riche en nouveautés...

Nous vous proposons de découvrir les avancées technologiques de nos appareils et les améliorations techniques que nous leur apportons dans une envie de vous satisfaire.

Nous nous engageons dans le respect de l'environnement en utilisant au maximum des matériaux recyclables dans la fabrication de nos appareils.

Nous nous efforçons de pouvoir toujours répondre à vos attentes et vous souhaitons bonne lecture.

Virginie Loze & Stéphane Loze

Dossier du mois

"Spécial Monozone"...

aujourd'hui enfin la solution à toutes vos attentes !

Du nouveau pour les monozones...

Liquide, Solide ou Poudre à chacun sa solution !



De la **Nouveauté** sur le marché de la vaisselle, les Masterdoses LR à Micro & PR à Micro sont désormais disponibles.

Spécialement conçu pour les machines monozones à capot, ce concept répondra à toutes vos attentes en terme de **précision de dosage**.

La Performance dans vos cuisines...

Fini le LR...

Place à la **Nouvelle Génération de Doseur**. Le Masterdose LR à Micro remplace définitivement l'ancien doseur Masterdose LR.

Plus **complet**, plus **précis**, plus **performant**, un véritable atout chez vos clients.

Une **précision irréprochable** pour le grammage produit et un temps de **fonctionnement des pompes optimum**.

Le Timer permet un réglage à la seconde ce qui permet une **consommation contrôlée** du produit de rinçage grâce à l'arrêt de la pompe pendant le remplissage et ainsi obtenir des **résultats garantis**.


De la nouveauté, de la nouveauté, de la nouveauté...

- Sélection de la tension 220 VAC ou 24 VAC par un interrupteur sur la carte
- 1 seule alimentation électrique
- Protection par fusible
- Affichage des temps de fonctionnement des pompes (optionnel - via un afficheur "nouvelle génération")
- 2 modes de fonctionnement du doseur
 - ➔ en mode LR (LAVAGE RINCAGE)
 - ➔ en mode DI (DOSE INITIALE)
- Identification de la fonction par LED & pictogramme sur la face du doseur

afficheur nouvelle génération (en option)



- 4 potentiomètres de réglage
 - ➔ Lavage
 - ➔ Timer
 - ➔ Dose Initiale
 - ➔ Rinçage



Réglage des molettes avec visualisation des données pour une précision totale.

Toujours en recherche d'innovation et d'amélioration de la technicité d'utilisation de nos appareils, nous développons en parallèle du LR à Micro, un PR à Micro pour l'utilisation de la poudre pour les machines monozones.

Nouveau Masterdose LR à Micro 220V 24V



Nouveau Masterdose PR à Micro 220V 24V



Doté d'une **double fonction**, ce nouveau doseur va vous permettre de démarrer une machine avec un apport d'une dose initiale de produit de lavage (liquide, poudre ou solide) dès le remplissage de la machine.


Une **précision** et une **performance technique** du doseur pour des résultats garantis. Ces nouveaux doseurs conservent toutes les caractéristiques techniques des précédents tout en apportant une amélioration dans les fonctions d'utilisation et de fonctionnement.

ZOOM




Du 2 en 1... pour le LR à Micro


Pour sélectionner le mode de fonctionnement du Masterdose LR à Micro, il faut régler la molette bleue "Timer" de la carte électronique



Mode LR

TIMER

Pour un fonctionnement en **mode LR**, régler la molette sur "Zéro", la LED  est allumée.

Pour le **mode DI**, régler la molette sur la position (de 1 à 6) voulue pour le temps de fonctionnement du rinçage, la LED  est allumée.

ROHS Tous nos appareils électroniques sont conformes à la nouvelle norme **RoHS**. Dans un souci de qualité de notre matériel, nous veillons au respect des normes en vigueur pour vous garantir un service optimum.



L'ère d'Actus ...
 les 31 mars, 1^{er} et 2 avril 2009
 Paris Expo - Porte de Versailles - Hall 1

EURO PROPRE 2009,
 Nouvelle Année,
 Nouveau Salon.

Nous serons au rendez-vous...

CODIFICATION DES ARTICLES
 Nouveau système de codification des produits finis ERDEMIL, si vous n'avez pas reçu les nouveaux codes, n'hésitez pas à contacter **Véronique** au Service Commercial erdemil@erdemil.com
 Tél. +33(0)1.64.66.00.06

PARTENAIRES ERDEMIL
 Pour vous apporter tous les services nécessaires à la mise en place de nos appareils, nous vous proposons nos partenaires installateurs - agréés par ERDEMIL - dans tout l'héxagone. Contactez nous pour toutes modalités.



TRAÇABILITÉ



BIENTOT SUR VOS APPAREILS

Au cours de ces derniers mois, nous avons mis en place une nouvelle organisation dans le suivi de fabrication des appareils pour une meilleure traçabilité lors des envois et vous garantir un meilleur suivi technique. Actuellement, tous les Masterdoses sont étiquetés avec un numéro de série par code barre sur le carton et sur l'appareil.

FICHE QUALITE
 Retrouvez notre fiche "Suivi de Qualité" sur notre site internet www.erdemil.com
 Rubrique Société - Charte de Qualité
 Téléchargez la fiche pour nous faire un retour de vos remarques.



Zoom CENTRALE EVOLUTION

Depuis plusieurs semaines maintenant, la **Centrale Evolution** a fait peau neuve et s'est offert un petit relooking... Elle a troqué le PVC pour le Polypropylène (PP), matière plus souple et plus légère qui conserve toutes ses caractéristiques techniques et de fonctionnalité que son modèle précédent. Elle reste néanmoins plus avantageuse quant au fait qu'elle soit entièrement moulée et permet d'être recyclée plus facilement.

Les Avantages ?
 Un système de montage et démontage du capot plus aisé, les vis moletées sont remplacées par un nouveau système de clip.
 L'ergonomie reste la même ainsi que les entraxes de fixations murales, pour facilité l'installation d'un nouveau modèle chez votre client.

Notre Engagement sur l'Environnement...
 Erdemil se veut être une société "propre" dans le respect de la qualité de ses matériaux utilisés mais également dans le choix des matières de ces matériaux. Le PVC aujourd'hui ne se recycle pas aussi bien que le Polypropylène qui conserve une excellente résistance chimique et une bonne tenue à la température. Allier un Savoir-Faire technique au respect de l'environnement tout en conservant et améliorant nos produits, tel est le défi que nous tâchons de respecter...

Nouveau Capot en Polypropylène (PP)
 Dès Juillet 2008

Facilité de montage et de démontage du capot (système de clip)
 Meilleure qualité que le PVC
 Technique de la centrale inchangée

matière plus souple, plus légère
 excellente résistance chimique et bonne tenue à la température
 matière recyclable non toxique

NOTRE ENGAGEMENT SUR L'ENVIRONNEMENT

erdemil
 Le Design, un Savoir-Faire
 15, Allée des Peupliers 77135 PONTCARRE
 Tél. +33(0) 1.64.66.00.06 - Fax +33(0) 1.64.66.10.26
 erdemil@erdemil.com - www.erdemil.com

e-mailing de lancement du nouveau coffret en polypropylène - Juin 2008

Les petits + du S.A.V :

Equipez-vous de notre **Kit Venturi inversé**, il se monte en remplacement des venturis sur les Centrales de Nettoyage et de Désinfection autre que celles d'Erdemil. Adaptabilité parfaite...

PKITR10001

Zoom MELUOSE

Nouveauté

Le Méludose **Venturi Rouge** permet une dilution jusqu'à 50% équipé d'un grand bec verseur, il permet de remplir les flacons et petits contenants.

DILUTION jusqu'à 50%

Existe en différents colisages
 Module de base
 Module Complémentaire
 Montage Multiple
 Sans accessoires
 Avec Support Bidon de 5L

Contactez notre Service Commercial pour plus d'informations

Zoom ACCESSOIRES pour Centrale Evolution

Le **kit de remplissage** avec bec verseur inox ou tuyau de refoulement en sortie du venturi s'adapte sur la Centrale Evolution. Il permet de remplir des seaux, des flacons, de petites ou grandes contenances avec une solution pré-dosée.

Nouveauté

PKITA00011

PKITA00012

Zoom METIER

Retrouvez très prochainement un **Numéro Spécial** sur les Métiers d'Erdemil...