

Evofaster

HYGIÈNE • DÉSINFECTION • PROPRETÉ • NETTOYAGE


L'Evofaster permet une désinfection totale des petites et moyennes surfaces.

Un traitement simple, efficace et rapide pour satisfaire vos clients.

Grâce à son réceptacle d'une capacité maxi d'1L, équipé d'une poignée et d'un pistolet avec un raccord tournant, l'Evofaster se manipule avec aisance.

La Buse inox intégrée en sortie vous offre une pulvérisation à jet plat pour un fonctionnement optimum.

Son faible coût est le complément idéal dans la gamme Désinfection.



Bol seul



Bol + Lance



Complet

	HCEFO00001	HCEFO00002	HCEFO00003
Bol en Polyéthylène	1 Litre	1 Litre	1 Litre
Pistolet Evofaster	✓	✓	✓
Système venturi	Intégré au couvercle	Intégré au couvercle	Intégré au couvercle
Buse de pulvérisation inox	✓	✓	✓
Lance de rinçage	X	✓	✓
Tuyau Evofaster Ø12x19	X	X	✓
Support inox Evofaster	X	X	✓

Equipements

- Bol 1L en polyéthylène
- Pistolet
- Lance de rinçage
- Tuyau Alimentaire Ø12x19 - Lg 12m50
- Support Evofaster en inox

Avantages

Le type de buse utilisée pour l'Evofaster permet une pulvérisation du produit sous forme de jet plat.

Son jet continu à haute pression fourni un impact élevé pour la désinfection de la surface à traiter.

Idéal pour des applications de désinfection de petites surfaces.

Accessoires



Bol
en polyéthylène
capacité 1L



Lance de rinçage

Lance gainée bleu



Support inox
Support pour Bol et lance



Pistolet
spécial Evofaster
gainé bleu
adaptation sur le
couvercle venturi.



Buse inox
Buse inox 4070
pour pulvérisation à
jet plat



Tuyau
Tuyau Ø12x19
Lg 12m50

Nouveau Catalogue Pièces Détachées

Retrouvez toutes les Pièces Détachées des appareils "Evofaster" sur le Catalogue Pièces détachées Evofaster. Disponible sur demande auprès de notre service commercial.

à savoir...

Ces appareils sont prévus pour l'utilisation de produits neutres, alcalins ou alcalins chlorés. en cas d'utilisation de produits acides, solvantés ou à base d'essences naturelles, merci de nous contacter pour vous proposer une version adaptée de l'appareil à vos besoins.